

USB マイクロスコープ MJ-302

ST SATO SHOUJI INC.
http://www.ureruzo.com




SXGAサイズの高解像度！ アタッチメント交換で焦点調整 機能が向上した USB 顕微鏡。

- 解像度 1280×1024pixel で画像保存
- 多機能な画像計測ソフトウェア
- ピント調整で 10 ~ 200 倍の倍率変更
- 最大 30 fps で動画撮影
- キャプチャー画像は静止画と動画で保存

主な用途

- 精密機械や微細な基板等の品質管理に
- 肌のキメや頭皮の毛穴チェックなど美容業界に
- 偽札照合など印刷物のチェックに
- 生物観察や宝石の鑑定などに



カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

仕様

| | |
|----------|---|
| 型番 | MJ-302 |
| 撮像素子 | 1/4 インチ lmax CMOS 1.3 メガピクセル |
| 画像サイズ | 1280×1024 ピクセル、640×480 ピクセル |
| 光源 | 高照度白色 LED x 8 |
| フレームレート | 15 fps (1280×1024 ピクセル) 30 fps (640×480 ピクセル) |
| 光学性能 | 自動ガンマ補正、自動 NA 値、自動露出 自動ホワイトバランス、自動黒レベル、 ちらつき防止 機能、欠陥認識、自動彩度調整 |
| インターフェース | USB 2.0/1.1 |
| 電源 | USB 5V DC、消費電力 最大 0.75W |
| 倍率 | 10 ~ 200 倍 (17 インチ ディスプレイの場合) |
| 焦点調整範囲 | 8 ~ 300mm |
| 寸法 | 36mm (直径) x120mm (長さ)、2m (USB ケーブル) |
| ソフトウェア機能 | 静止画/動画撮影、画像計測 (線分、面積、直径、角度) |
| システム環境 | OS :Windows XP (SP2 以降) / Vista / 7 ディスプレイ:17 インチ以上推奨 |
| レンズ | Dual Axis 27x,100x マイクロスコープレンズ |
| 付属品 | 本体、ソフトウェア CD-ROM、スタンド アタッチメント x2、取扱説明書 |

- 販売価格については、お問い合わせください。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎(044) 738-0622

FAX : 044-738-0623

ホームページ : <http://www.ureruzo.com/>

測定器販売のサトテック : <http://satotech.com/>